



Máy Mài Khuôn Dùng Pin  
DGD800 / DGD801 8mm (1/4")

Đáp ứng nhu cầu sử dụng



# Không cần sử dụng dây điện

Đễ dàng di chuyển ở nơi làm việc.



**LXT**  
**LITHIUM-ION**

Loại mũi dài  
DGD800



Loại mũi ngắn  
DGD801



# Không cần sử dụng dây điện



Đễ dàng di chuyển ở nơi làm việc.

## Loại mũi dài DGD800



**Chấu bóp lớn nhất 8mm**

**Đầu côn tròn**  
Giảm nguy cơ thiết hại/trầy xước cho phiôi so với các đầu côn hình lục giác thông thường.

**Bọc cao su**  
Để cách nhiệt với bề mặt chống trượt cho tay cầm khi nắm chặt.

**Vỏ nhôm nguyên khối**  
Với cổ có đường kính 43mm (1-11 / 16 ") để đính kèm nhiều phụ kiện khác nhau.

**Khe thông hơi được thiết kế để xả khí trực tiếp tránh xa người sử dụng**

**Đèn cảnh báo dung lượng pin**  
Khi dung lượng pin còn lại giảm xuống dưới một giới hạn nhất định, động cơ tự động dừng và đèn đỏ nhắc bạn thay pin.

**Chức năng chống khởi động lại (với đèn cảnh báo)**  
Động cơ không khởi động nếu pin được lắp với công tắc bị khóa trên. Trong trường hợp này, đèn bắt đầu nhấp nháy chậm, chỉ ra rằng Chức năng chống khởi động lại được bật và có thể được tắt bằng cách trượt công tắc đến vị trí tắt.

**Chổi than có thể mở từ bên ngoài**

**Vỏ động cơ dễ cầm nắm với chu vi nhỏ**  
- Cho phép dễ dàng cầm máy.  
- Tính năng tay cầm mềm tạo sự thoải mái.

**Dùng pin Lithium-ion**

- Mật độ năng lượng cao cho phép công cụ nhỏ gọn và nhẹ  
- Thiết kế có thể sạc bất cứ lúc nào vì pin Li-ion không có chức năng nhớ.



## Loại mũi ngắn DGD801



## Phụ kiện

### Sạc DC18RC

Thời gian 22 phút (Với pin 3 Ah)



### Sạc DC18SD

Thời gian 60 phút (Với pin 3 Ah)



### Đá mài khuôn

Các ứng dụng:  
A: Thép nhẹ, thép carbon, v.v.  
WA: Thép cứng và thép đặc biệt.

No.	cái /hộp	Đường kính (mm)	Đường kính loại (mm)	Loại	Mã số
1	10	5	3	A	794050-2
1	10	8	3	A	794052-8
1	10	10	3	A	794053-6
2	10	5	3	WA	794054-4
2	10	6	3	WA	794055-2
2	10	10	3	WA	794057-8
3	10	10	3	A	794059-4
1	1	19	6	WA	741614-3
1	1	19	1/4"	WA	741617-7
4	1	19	6	WA	741615-1
4	1	19	1/4"	WA	741616-9

### Tay cầm

Mã số: 192985-5



### Côn chụp

Mã số: 763668-0



### Chấu bóp



Kích thước	Mã số:
3mm	763669-8
6mm	763670-3
8mm	763671-1

## Máy Mài Khuôn Dùng Pin

## DGD800 / DGD801 8mm (1/4")

430 (ml)



DGD800

DGD801

	DGD800	DGD801
<b>Khả năng</b>	<b>Chấu bóp</b> : 3mm - 8mm	<b>Chấu bóp</b> : 3mm - 8mm
<b>Đường kính đá mài</b>	38mm	38mm
<b>Tốc độ không tải</b>	25,000 v/p	25,000 v/p
<b>Kích thước</b>	400 x 79 x 118mm	307 x 79 x 118mm
<b>Trọng lượng</b>	2.0kg	1.7kg

DGD800Z: Không kèm pin, sạc. DGD801Z: Không kèm pin, sạc.

**Phụ kiện đi kèm:** Chấu bóp 6mm (763670-3), cờ lê (2 cái)

\*trọng lượng theo EPTA-Thủ tục 01/2003

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

## CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức Một, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

## CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Cẩn, T.X. Từ Sơn, T. Bắc Ninh  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ  
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thới Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk  
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng  
Điện thoại: 0225 8831 529

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa  
ĐT: 0258 3823 338

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3821 5191