

Phụ kiện

Phụ kiện kèm theo chỉ DCL283F / DCL284F

Phụ kiện kèm theo chỉ DCL285F / DCL286F

Đầu hút T

Cho sàn
Mã số
127825-8
127827-4
127828-2



Đầu hút T

Cho sàn/thảm
Mã số
191X06-4



Đầu hút T

Cho sàn
Mã số
123486-2
123488-8
123539-7



Đầu hút ghế

Mã số
199038-1
199041-2
199039-9




Ống mềm

Mã số 191E30-3



Ống mềm

Mã số
198868-7
198545-1
198547-7



Đầu hút khe

Mã số
413770-6
413859-0
413809-5



Đầu hút khe 300

Mã số
198919-6
198990-0
198992-6



Giá đỡ đầu hút khe

Mã số
459354-6
459355-4
459038-6



Chổi tròn

Mã số
198878-4
198553-2
198555-8



Đầu hút khe 415

Mã số 199439-3



Chổi dọn kệ

Mã số
198873-4
198538-8
198540-1



Ống nhựa thẳng 340

Dùng cho phụ kiện ly tâm

Mã số
191D76-3
191D78-9
191D77-1



Ống nhựa thẳng 479

Mã số
459353-8
459356-2
458942-6



Ống thẳng với khóa ống

Mã số
1910Y3-1

Dài: 479-719mm



Túi đựng máy

Mã số 199901-8
DxRx: 600x210x190mm



Chỉ DCL283F / DCL284F

Bộ lọc

10 cái/bộ
Mã số
198915-4



Bộ lọc trước

Mã số
198751-8



Túi lọc bụi cao cấp

Mã số
199966-0



Bộ lọc HEPA

Mã số
199989-8

HEPA filter



Chỉ DCL283F / DCL284F / DCL285F

Phụ kiện ly tâm với khóa ống

Mã số
191D71-3
191D73-9



Giá đỡ

Mã số 199971-7



Chỉ DCL285F

Túi bụi vải (vải)

Mã số
198747-9



Túi bụi giấy

5 cái/bộ
Mã số 198745-3
10 cái/bộ
Mã số 198744-5



Túi chứa bụi hiệu suất cao

Mã số
1910M4-5



Chỉ DCL283F / DCL284F / DCL286F

Bộ phận ly tâm


Mã số
1910D3-4
1910D4-2
1910D5-0



Khi mua bộ phận ly tâm được kèm theo

Bộ lọc hiệu suất cao (1910C7-9)

Miếng xốp 62 (422909-6)



Chỉ dùng cho bộ phận ly tâm

Bộ lọc hiệu suất cao

Mã số
1910C7-9



Bộ lọc HEPA

Mã số
1910C9-5



Máy Hút Bụi Dùng Pin

DCL283F(ZW/Z/ZB) / DCL284F(ZW/Z/ZB) / DCL285F(ZW/Z/ZB) / DCL286F(ZW/Z/ZB)

	DCL283F	DCL284F	DCL285F	DCL286F
4 tốc độ điện tử Chỉ DCL284F/ DCL285F / DCL286F	Khả năng 730 mL	Khả năng 730 mL	Túi bụi thường / Túi bụi giấy: 500 / 330 mL	Ly tâm: 250 mL
Thời gian sử dụng liên tục	pin BL1830B: 10 phút	pin BL1830B, Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	pin BL1830B, Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8	pin BL1830B, Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 38 / 21 / 15 / 8
Lưu lượng khí tối đa	1.1 m³/phút	1.2 m³/phút	1.2 m³/phút	1.0 m³/phút
Lực hút tối đa	17.5 kPa	18 kPa	18 kPa	18 kPa
Độ ồn	63 dB(A)	Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 54 / 60 / 62 / 65 dB(A)	Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 54 / 60 / 62 / 65 dB(A)	Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 55 / 60 / 62 / 66 dB(A)
Kích thước (L x W x H)	không Ống & Đầu Hút, pin BL1830B: 503 x 113 x 155 mm với Ống & Đầu Hút, pin BL1830B: 1,066 x 113 x 155 mm	không Ống & Đầu Hút, pin BL1830B: 503 x 113 x 153 mm với Ống & Đầu Hút, pin BL1830B: 1,066 x 113 x 153 mm	không Ống & Đầu Hút, pin BL1830B: 503 x 113 x 153 mm với Ống & Đầu Hút, pin BL1830B: 1,066 x 113 x 153 mm	không Ống & Đầu Hút, pin BL1830B: 543 x 113 x 177 mm với Ống & Đầu Hút, pin BL1830B: 1,106 x 113 x 177 mm
Trọng lượng	1.3 (BL1815N) - 1.6 kg (BL1860B)	1.3 (BL1815N) - 1.6 kg (BL1860B)	1.4 (BL1815N) - 1.7 kg (BL1860B)	1.6 (BL1815N) - 1.9 kg (BL1860B)
DCL283F(ZW/Z/ZB) / DCL284F(ZW/Z/ZB) / DCL285F(ZW/Z/ZB) / DCL286F(ZW/Z/ZB): Không kèm pin, sạc				

Phụ kiện kèm theo chung (ZW/Z/ZB): Đầu hút T (127825-8/127827-4/ 127828-2), đầu hút khe (413770-6/ 413859-0/ 413809-5), giá đỡ đầu hút khe (459354-6/ 459355-4/ 459038-6), ống thẳng (459353-8/ 459356-2/ 458942-6).

Chỉ DCL283F(ZW/Z/ZB) / DCL284F(ZW/Z/ZB): Túi lọc bụi cao cấp (199966-0).

Chỉ DCL285F(ZW/Z/ZB): Túi chứa bụi hiệu suất cao (1910M4-5), miếng đệm gài đầu hút (140K23-3), túi bụi giấy 5 cái/bộ (198745-3).

Chỉ DCL286F(ZW/Z/ZB): Bộ phận ly tâm (1910D3-4/ 1910D4-2/1910D5-0), bộ lọc hiệu suất cao (1910C7-9).

Thời gian sạc

	Sạc nhanh DC18RC	Sạc tiêu chuẩn DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút
BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút
BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút
BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút
BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút
BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 456, Block 16, 18/1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0274 382 8338 - Fax: 0274 382 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSPP Bắc Ninh, X. Phú Châu,
TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
368 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, P. An Thới, Q. Bình Thủy,
TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
88 Lê Đức Thọ, P. Thắng Mỹ, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4558 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, Dị an Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG
Lô 36-38 Đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trung, Xã Vinh Ngọc,
TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa.
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0283 821 5181



Máy Hút Bụi Dùng Pin
DCL283F / DCL284F
DCL285F / DCL286F

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp



	Lưu lượng khí tối đa	Lực hút tối đa
DCL283F	1.1 m³/phút	17.5 kPa
DCL284F	1.2 m³/phút	18 kPa
DCL285F		
DCL286F	1.0 m³/phút	

Ảnh: DCL286F

DCL283F



Khoang chứa kiểu con nhộng

+



Công tắc bóp

DCL284F



Khoang chứa kiểu con nhộng

+



Công tắc bấm

DCL285F



Khoang chứa kiểu túi

+



Công tắc bấm

DCL286F



Bộ phận ly tâm

+



Công tắc bấm





Ảnh: DCL284F



Ảnh: DCL283F




Ảnh: DCL285F



Ảnh: DCL286F

Lực hút mạnh và độ ồn thấp

Nhờ vào việc thiết kế lại đường dẫn luồng khí thải của động cơ để giảm tiếng ồn. Được trang bị động cơ BL không chổi than tốc độ cao để đảm bảo lực hút cao.



Tiếng ồn thấp

DCL283F

63 [Chế độ 4] dB(A)

DCL284F **65** [Chế độ 4] dB(A)

DCL285F **65** [Chế độ 4] dB(A)

DCL286F **66** [Chế độ 4] dB(A)

Thiết kế lại đầu hút T cho sàn/thảm

- Cấu trúc được thiết kế lại làm giảm ma sát do hút, giúp máy chạy trơn tru.
- Luồng khí trong máy được thiết kế lại để giảm tiếng ồn bên trong vòi hút



Máy Hút Bụi Dùng Pin 18V LXT BL

Khoang chứa kiểu con nhộng


Khả năng chứa bụi

730 mL



Tăng cường khả năng chống bụi

Khi khoang chứa bụi được lắp vào, thì gờ giúp giữ bộ lọc chặt không bị rơi ra



DCL283F

Công tắc bóp

DCL284F

Công tắc bấm



Khoang chứa kiểu túi

Khả năng chứa bụi


Túi bụi vải **500** mL

Túi bụi giấy **330** mL



Tăng cường khả năng chống bụi

Nút chặn không cho nắp trên đóng nếu túi bụi không được lắp đặt đúng cách



DCL285F

Công tắc bấm



Túi chứa bụi hiệu suất cao

Túi chứa bụi hiệu suất cao phù hợp với hình dạng của khoang chứa bụi của các dòng máy hút bụi cao cấp.

Bộ phận ly tâm


Khả năng chứa bụi

250 mL



Bộ phận ly tâm

Bộ lọc ít bị tắc hơn do tách bụi mịn qua luồng không khí xoáy, tránh làm giảm công suất của máy hút bụi



DCL286F

Công tắc bấm




Bộ lọc để lắp đặt

Bộ lọc có thể được cố định chỉ bằng 1 lần nhấn

Lực hút mạnh và độ ồn thấp

Nhờ vào việc thiết kế lại đường dẫn luồng khí thải của động cơ để giảm tiếng ồn. Được trang bị động cơ BL không chổi than tốc độ cao để đảm bảo lực hút cao.



Tiếng ồn thấp

DCL283F

63 [Chế độ 4] dB(A)

DCL284F **65** [Chế độ 4] dB(A)

DCL285F **65** [Chế độ 4] dB(A)

DCL286F **66** [Chế độ 4] dB(A)

Thiết kế lại đầu hút T cho sàn/thảm

- Cấu trúc được thiết kế lại làm giảm ma sát do hút, giúp máy chạy trơn tru.
- Luồng khí trong máy được thiết kế lại để giảm tiếng ồn bên trong vòi hút



Công tắc bóp + công tắc trượt

(Chỉ DCL283F)

Cho phép sử dụng liên tục trong thời gian dài mà không gây đau mỏi.




Bằng cách trượt công tắc **1** sang chế độ ON, công tắc **2** kích hoạt khóa liên động sẽ được khóa để máy hoạt động liên tục.

Công tắc bấm

Lựa chọn 4 chế độ hút với chức năng ghi nhớ chế độ

(Chỉ DCL284F / DCL285F / DCL286F)

- Máy hút bụi có thể ghi nhớ chế độ trước đó và tiếp tục hút bụi ở cùng chế độ với lần trước để thuận tiện cho người dùng.
- Lực hút có thể lựa chọn trước khi bật máy hút bụi



Nút bấm chuyển lực hút

Nút Bật/Tắt

Đèn LED đơn

Cũng có chức năng như một đèn cảnh báo dung lượng pin.



Cơ chế khóa ống

Ống được cố định với cơ chế khóa để ngăn chặn ống rơi ra



Ống có đầu vát

Có thể làm sạch các nơi không gian hẹp mà không cần vò bằng cách sử dụng đầu vát của ống làm vòi.

